

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 0,390-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 0,390-27
GTIN	4062406048211
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Forgácshornok száma	3
Menetemelkedés	0,941 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	8 mm
Menetmélység	24,78 mm
Teljes hossz L	100 mm
Menet Ø	9,91 mm
Menet / coll	27
Magfurat Ø	9 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	10 mm
Menetfajta	UNS

Menetméret	0,390-27 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró