

**ER Mini szorítópatron tartó hengeres, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300684 11
GTIN	4045197700827
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Hengeres tartó ER anyával.
Átmenő furat belső hűtéshez.

Felhasználás:

Patronos befogó meghosszabbításához Weldonos, ill. patronos befogó szükséges.

Opcionális tartozék:

Szorítókulcs 309680 – 309740 sz.
ER szorítópatron 308878 – 309434 sz., tartalék ER anya 309580; 309650 sz.

Figyelem:

Nem alkalmas zsugorítási folyamatokhoz.

Műszaki leírás

L ₂	19 mm
Szár Ø d	16 mm
Befogási tartomány	0,5 - 7 mm
Szárhossz L ₁	140 mm
ER szorítópatronhoz	11 mm
Külső Ø D	16 mm
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmtömítéssel	309014
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 12 mm	309418 12
ER-Mini felfogó anya ER-hez 25	309650 25
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308986 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308930 3
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309378 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 17 mm	309379 17
ER felfogó anya ER-hez 32	309580 32
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308992 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308981 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309378 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309402 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308962 4
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309448 6

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309413 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309370 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308930 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 18 mm	309418 18
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308959 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308981 19
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 18 mm	309376 18
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	309419 22
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309418 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308941 2
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309378 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309411 10
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309320
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309404 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 26 mm	309379 26
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308946 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309411 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308986 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 19 mm	309376 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 23 mm	309379 23

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309402 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308918 6
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309375 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 17 mm	309002 17
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309376 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309447 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308881 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308881 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309419 18
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309001 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309374 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308916 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309376 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309000 15
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 25 mm	309379 25
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2 mm	309445 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309000 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309001 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308918 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309373 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308960 2

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 22 mm	309379 22
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309378 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309374 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309368 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308981 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308959 3
ER-Mini felfogó anyja ER-hez 11	309650 11
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308992 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308911 4
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309378 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	308962 12
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309378 16
ER felfogó anyja ER-hez 20	309580 20
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308962 8
ER felfogó anyjaHigh Speed ER-hez 25	309610 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309376 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309447 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309448 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308959 14
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309409 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309379 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	308990 23
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 16 mm	309418 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309365 3
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309371 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308981 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309448 5
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309416 12
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 1–7 mm	309155
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309409 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	309000 3
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309414 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309376 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309002 20
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309448 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308918 2
	309374 13

ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm

309414 6

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm

309379 16

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm

308992 22

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm

308981 11

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm

309379 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm

309040 15

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm

309416 20

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm

309403 3,5

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm

309419 25

ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mmtömítéssel és fúvókával

309245

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5,5 mm

308881 5,5

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm

309379 14

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

308921 8

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 20 mm

309418 20

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm

309040 24

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm

309372 4

ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

309371 8

ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm

309377 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm

309040 13

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm

308941 7

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 14 mm

309413 14

ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309374 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308981 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308986 4
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309411 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308930 5
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 – 16 mmtömítéssel	309022
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	309377 19
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309376 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308981 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309040 4
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mmtömítéssel és fúvókával	309285
ER szorítópatron készlet HPtömítéssel (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309432 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308930 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	309002 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308992 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309000 13
ER szorítópatron készlet, 9 darabos, 1–5 mm	309008
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309419 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309445 2,8

ER szorítópatron készlet HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308941 13
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309378 20
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308881 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309403 7
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm tömítéssel	309284
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309375 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309411 16
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308962 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309409 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309416 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309409 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm	309418 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 12 mm	309413 12
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309374 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309379 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308960 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308878 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309374 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308941 14

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309414 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308992 8
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309377 18
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 18 mm	309379 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309040 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309000 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309376 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309416 7
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309377 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309448 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308930 1
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	309377 17
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309377 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 9 mm	309413 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 11 mm	309448 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309414 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308911 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308878 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309040 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309375 12
	309432 6

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 6 mm

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309001 10
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm tömítéssel	309244
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308981 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	309001 17
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308916 12
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel	309164
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	309040 21
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309373 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309376 14
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 24 mm	309379 24
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309409 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 16	309612 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	308990 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309000 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308981 7
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308981 17
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309416 18
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 14 mm	309418 14

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308986 5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	308962 15
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309379 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309000 18
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309447 8
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309416 16
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309377 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309373 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309002 14
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309448 10
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309001 13
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309447 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309040 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309374 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308916 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309368 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	308962 16
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	308962 13
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309381 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308990 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309404 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308882 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308916 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308960 6
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309419 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309370 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308981 4
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309406 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309365 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308916 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	308986 20
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309001 8
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309419 20
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309000 12

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308990 9
ER szorítópatron készlet, 8 darabos, 4–16, 20 mmtömítéssel	309026
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309416 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308990 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308911 6
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309414 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309000 17
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309376 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309001 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309001 11
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309374 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309414 20
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309368 5
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309375 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309430 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309000 19
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309001 15
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm	309024
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308918 1
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309368 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309040 17

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308878 2
ER felfogó anya ER-hez 16	309580 16
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309374 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308990 18
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308990 11
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309449 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER felfogó anyatömítőgyűrűkhöz ER-hez 32	309615 32
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 19 mm	309379 19
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309374 15
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 21 mm	309379 21
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309404 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309379 5
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308882 4
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309411 4,5

ER felfogó anyatömítőgyűrűkhöz ER-hez 16	309615 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	308986 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308981 13
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309430 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309402 8
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel és fúvókával	309165
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309040 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308990 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3,5 mm	308878 3,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309376 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308918 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309370 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309376 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm	309445 3
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309375 14
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 18 mm	309378 18
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309406 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309370 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308990 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309445 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308959 13
	309372 6

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309012
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 20 mm	309379 20
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309374 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309002 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309365 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308990 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309406 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308986 7
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309369 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308911 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309040 19
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309377 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	309002 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308959 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309373 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309411 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308981 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308878 3

ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309369 6
ER-Mini felfogó anya ER-hez 20	309650 20
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309406 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 32	309612 32
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308990 15
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309365 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309001 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308986 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308911 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 20 mm	309376 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	308990 25
ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2-13 mm	309200
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308911 12
ER szorítópatron HPtömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 25 mm	309381 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308878 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308918 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308992 18
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309028
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309002 10
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309377 4
ER szorítópatron készlet HPtömítéssel (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309365 5

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309416 9
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40	309612 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309373 2
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309001 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309040 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	309040 26
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 14 mm	309448 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 17 mm	309376 17
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309432 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308981 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309370 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308959 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309001 3
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	309002 15
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309368 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	309040 25
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309419 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308986 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309409 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309445 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309002 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308881 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308930 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309413 7
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309374 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	309001 19
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308986 9
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	308962 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309001 16
ER szorítópatron készlet, 13 darabos, 1–7 mm	309010
ER felfogó anyaHiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 32	309617 32
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309370 2
ER szorítópatron készlet HPtömítéssel (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308881 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309040 20
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309402 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308986 6
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER felfogó anyaHigh Speed ER-hez 32	309610 32
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 9 mm	309418 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308960 13
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309432 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308959 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309000 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309374 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308990 8
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309372 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ER-Mini felfogó anya ER-hez 16	309650 16
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm	309447 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER felfogó anyatömítőgyűrűkhöz ER-hez 40	309615 40
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309419 10
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309414 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308911 2
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308986 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 11 mm	309418 11
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309377 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309376 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309379 8
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309403 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308911 1
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309368 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309379 7

ER felfogó anyatömítőgyűrűkhöz ER-hez 25	309615 25
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309409 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm	309413 10
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309445 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308930 12
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309378 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308878 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309374 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309418 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309373 15
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309379 4
ER felfogó anya HiRun ER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 16	309617 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308911 7
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309419 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308981 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309379 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309414 14

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309001 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308992 6
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309403 8
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309411 11
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	309002 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308930 9
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309001 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308990 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309040 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309419 16
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309411 9
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	309002 13
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309377 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308930 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsarázáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309447 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309371 3
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	309002 3
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309375 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308990 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308911 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309373 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308990 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	308992 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309000 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308930 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309403 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308981 18
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308990 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308930 2
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309001 18
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308962 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308990 20
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309373 5
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmtömítéssel	309018
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	308990 24
ER felfogó anyaHiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 25	309617 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308960 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309000 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308930 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309373 14
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 19 mm	309002 19
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309376 9
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309416 11
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308881 6
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309416 14
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309002 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309379 13
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ER felfogó anyaHigh Speed ER-hez 40	309610 40
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309377 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308918 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15
ER szorítópatron készlet HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308911 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309000 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308992 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308911 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309368 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308911 11
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309413 8
ER felfogó anyaHiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 40	309617 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	308990 21
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309040 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309373 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308981 20
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308986 15
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309406 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309373 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 18 mm	309002 18
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308882 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308986 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309040 5

ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309369 4
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309409 7
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309419 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308916 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	308986 19
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309377 14
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	308962 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309419 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309414 16
ER felfogó anyaHigh Speed ER-hez 16	309610 16
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm	309280
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	309002 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309040 11
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309369 3
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309371 9

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 12 mm	309448 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308930 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308878 1
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309377 15
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308916 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308916 3
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309409 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	308992 20
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309377 3
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309448 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309377 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309376 6
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309406 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308959 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309379 6
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309402 9
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309447 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308986 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309040 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	309040 22
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309414 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309432 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309430 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309000 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309376 2
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309376 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309373 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4,5 mm	308878 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309418 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308946 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308916 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309000 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309001 14
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
	309413 11

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 11 mm	
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309447 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308960 15
ER-Mini felfogó anya ER-hez 8	309650 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309373 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308986 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308990 16
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309002 16
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309432 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309373 16
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309377 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	309040 23
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309411 14
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308881 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308916 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309416 6
ER felfogó anya ER-hez 25	309580 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309000 20
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309432 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308986 13

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309373 11
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308962 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308981 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	308990 26
ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2–13 mm	309016
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308990 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309414 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309411 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309040 16
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309377 10
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309381 20
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309419 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
ER felfogó anya ER-hez 40	309580 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308882 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309000 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309416 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309002 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309370 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
	309403 9

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309379 15
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308959 15
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 25	309612 25
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 6 mm	309399 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz Névleges befogási Ø d 4 mm	309399 4