

**HOLEX****ER Mini szorítópatron tartó hengeres, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300684 16
GTIN	4045197700834
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres tartó ER anyával.  
Átmenő furat belső hűtéshez.

**Felhasználás:**

Patronos befogó meghosszabbításához Weldonos, ill. patronos befogó szükséges.

**Opcionális tartozék:**

Szorítókulcs 309740 sz. és 309745 sz.  
ER szorítópatron 308878 – 309434 sz., tartalék ER anya 309580; 309650 sz.

**Figyelem:**

Nem alkalmas zsugorítási folyamatokhoz.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
ER szorítópatronhoz	16 mm
L <sub>2</sub>	23 mm
Szár Ø d	20 mm
Szárhossz L <sub>1</sub>	140 mm
Külső Ø D	22 mm
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309040 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309377 11
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309445 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309447 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308930 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309406 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309000 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 20 mm	309379 20
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309414 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308981 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308918 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308911 2
	309432 7

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel  
Névleges befogási Ø d 7 mm

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308916 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308930 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309001 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309376 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309000 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 7 mm	309448 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309376 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308878 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308992 12
ER felfogó anyaHigh Speed ER-hez 16	309610 16
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309416 11
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309409 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309000 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309373 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308916 10
ER szorítópatron készlet HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 25 mm	309379 25
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309403 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309000 10

ER felfogó anya ER-hez 32	309580 32
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309376 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309419 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309416 12
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel és fúvókával	309165
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309372 6
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309448 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309377 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	308992 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308918 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309376 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309419 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308959 3
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309375 8
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309369 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309002 16
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309374 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308941 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	308986 19

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309370 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309000 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308930 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309040 17
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309002 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309377 18
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309448 9
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309447 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308981 8
ER szorítópatron készlet, 8 darabos, 4–16, 20 mmtömítéssel	309026
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309000 18
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309377 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 26 mm	309379 26
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 22 mm	309379 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308911 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	308992 20
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308992 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm	309418 10
	309430 4,5

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309375 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309002 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	309040 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm	309404 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308992 16
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mmtömítéssel és fúvókával	309245
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 12 mm	309448 12
ER felfogó anyaHiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 40	309617 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309377 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309409 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	308990 22
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309368 5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	309002 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308881 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	309002 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308986 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309370 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308981 13

ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 1–7 mm	309155
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309379 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309373 13
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309374 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308990 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309040 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309379 11
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308882 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308981 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	309040 10
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309028
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308960 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
ER felfogó anyaHiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 16	309617 16
ER szorítópatron készlet HPTömítéssel (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309419 9
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309416 18
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	308962 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3,5 mm	308878 3,5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309374 3
ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4–26 mm	309320
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309448 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308990 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308990 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309374 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309409 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309379 15
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 14 mm	309448 14
ER felfogó anya ER-hez 40	309580 40
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309001 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309001 9
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309414 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	309000 17
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309414 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308990 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308930 1
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309445 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308962 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308986 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11



ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309370 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308986 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308916 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309374 9
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309409 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309411 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309373 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309373 5
ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmtömítéssel	309014
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309414 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308986 9
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 18 mm	309002 18
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2-13 mm	309200
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 10 mm	309413 10
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	309377 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308981 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309419 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308911 9

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	308986 20
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309377 14
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309376 13
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308962 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309432 10
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309374 11
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309419 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308981 3
ER felfogó anyaHiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 25	309617 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	308990 26
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309040 14
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm-tömítéssel	309018
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308960 8
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309378 16
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309409 14
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309416 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 24 mm	309379 24

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308981 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308881 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308878 2,5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309001 20
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309379 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309379 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309414 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308959 15
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	309002 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309000 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 18 mm	309379 18
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 14 mm	309418 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309403 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309368 2
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309002 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309414 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309040 13
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309447 5

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 18 mm	309378 18
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308986 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308878 1,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 12 mm	309418 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309379 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308990 17
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	309040 18
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	309002 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308990 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308881 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 23 mm	309379 23
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309375 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	309040 24
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308959 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309414 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309365 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308916 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308981 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309000 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308990 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	309000 6
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309378 8

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309365 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308918 3
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	308962 15
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308962 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309373 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309370 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309376 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309374 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309416 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308916 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309370 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309432 6
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309411 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309377 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	309040 11
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309377 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	308992 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	309040 25

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309419 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	309040 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309365 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309403 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309377 3
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309432 8
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm	309280
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309430 9
ER szorítópatron készlet, 13 darabos, 1–7 mm	309010
ER felfogó anya High Speed ER-hez 40	309610 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308916 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309409 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309403 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309373 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron készlet HPTömítéssel (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308992 6
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309378 10
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309374 14

ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309369 5
ER szorítópatron készlet HPtömítéssel (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309040 20
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309377 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309001 10
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309419 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm	309001 17
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309376 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308930 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 19 mm	309002 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308960 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308962 4
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309447 8
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 12 mm	309413 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309368 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER felfogó anyaHigh Speed ER-hez 32	309610 32
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309373 14
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mmtömítéssel	309164
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309002 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308981 15

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308986 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309379 6
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 16	309612 16
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309448 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309377 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309411 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309448 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	308990 20
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309012
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309001 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	308962 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	309040 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308930 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309404 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308990 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309376 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309404 8



ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	309000 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308881 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308911 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4,5 mm	308878 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309414 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309001 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309378 12
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309416 9
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309411 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 17 mm	309379 17
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309001 15
ER-Mini felfogó anya ER-hez 25	309650 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	309040 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 21 mm	309379 21
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	309419 22
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309411 14
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309374 13

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309001 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309373 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308959 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309409 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309373 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308911 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309371 3
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 32	309612 32
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308986 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 26 mm	309040 26
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309373 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308986 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	308962 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309365 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309376 2
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	309002 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308990 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308990 16
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mmtömítéssel	309244
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309377 15
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308959 13

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 19 mm	309376 19
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309406 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 20 mm	309376 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	309000 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309373 12
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309409 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309376 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308930 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308918 1
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309411 16
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309416 6
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309372 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309365 2
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309375 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	309377 19
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309449 10
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309378 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 19 mm	309001 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308911 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308881 1,5

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308986 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308990 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309001 18
ER felfogó anya ER-hez 20	309580 20
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309374 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308918 2
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309419 10
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309377 9
ER felfogó anyaHiRunER szorítópatronos befogóhoz ER-hez 32	309617 32
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	309040 12
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308962 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309379 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308930 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309040 19
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309416 20
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308986 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308881 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 17 mm	308981 17
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309416 14
ER felfogó anyatömítőgyűrűkhöz ER-hez 40	309615 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308878 4
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309406 9
	309413 6

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal  
Névleges befogási Ø d 6 mm

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm 309376 6

ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm 309374 10

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm 308959 6

ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm 309369 3

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal  
Névleges befogási Ø d 8 mm 309413 8

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és  
dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 2 mm 309445 2

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel  
Névleges befogási Ø d 12 mm 309432 12

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm 308986 15

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 17 mm 308986 17

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm 309040 23

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm 309001 8

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm 309373 11

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm 308990 4

ER szorítópatron készlet HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E 309390

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm 308959 14

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm 308882 4

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási  
Ø d 20 mm 309002 20

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges  
befogási Ø d 7 mm 309419 7

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm 308986 11

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm 309000 5

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm 308921 5

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm 308946 11

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm 308990 11

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 20 mm	309000 20
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309376 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308881 2
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309374 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308941 2
ER szorítópatron készlet, 15 darabos, 2–16 mm	309240
ER felfogó anyatömítőgyűrűkhöz ER-hez 32	309615 32
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	309000 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308981 6
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309378 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309419 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 22 mm	309040 22
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm	309445 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309406 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309371 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309402 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308959 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309368 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309409 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
	309403 4,5

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm 308882 5

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm 309430 2,8

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm 309376 5

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm 308986 8

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm 308946 5

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 6 mm 309418 6

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm 309002 12

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm 308921 9

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm 309403 3,5

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm 309381 12

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm 309414 11

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 19 mm 309379 19

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm 308911 11

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm 309368 3

ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm 308962 16

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm 309379 10

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm 308986 4

ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2–13 mm 309016

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm 309416 4,5

ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3 mm 309447 3

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm 309411 10

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309378 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309040 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309370 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 18 mm	309376 18
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308878 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308911 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309379 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309001 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308916 3
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mmtömítéssel	309284
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 23 mm	308990 23
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309379 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309368 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 16 mm	309418 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308930 3
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309375 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308960 15
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309402 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308959 7
ER felfogó anya ER-hez 25	309580 25
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308930 13
ER-Mini felfogó anya ER-hez 8	309650 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7



ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309379 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308918 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308981 12
ER felfogó anyatömítőgyűrűkhöz ER-hez 16	309615 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309368 1
ER szorítópatron készlet, 9 darabos, 1–5 mm	309008
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309406 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309413 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 9 mm	309418 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309370 2
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309377 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309403 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 17 mm	309002 17
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 17 mm	309376 17
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308881 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308916 11
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309430 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308911 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309001 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 7 mm	309418 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	309000 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	309419 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 20 mm	309418 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309416 16
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309002 4
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 8 mm	309448 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 5 mm	309445 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308911 8
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 – 16 mmtömítéssel	309022
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	308992 22
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309373 7
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 11 mm	309418 11
ER-Mini felfogó anya ER-hez 16	309650 16
	309406 4

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 18 mm	308990 18
ER-Mini felfogó anya ER-hez 11	309650 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308990 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308990 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308882 3
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309001 11
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309432 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 18 mm	309418 18
ER felfogó anyatömítőgyűrűkhöz ER-hez 25	309615 25
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40	309612 40
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308981 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	309040 21
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309371 8
ER-Mini felfogó anya ER-hez 20	309650 20
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309374 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308911 13
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308981 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308930 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308986 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308960 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308918 5
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309419 12
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309377 4
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309448 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	308981 19
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308992 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309430 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309373 9
ER szorítópatron menetfúrókhozötömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 11 mm	309413 11
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309432 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 19 mm	309000 19
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308981 11
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	309002 7
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309377 20
	309372 8

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308992 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309379 8
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308911 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 20 mm	309378 20
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309374 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309369 4
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309414 8
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 14 mm	309413 14
ER szorítópatron menetfúrókhozömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309416 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 9 mm	309447 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308916 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308916 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309001 4

ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309371 9
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mm	309024
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 8 mm	309418 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308981 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308960 12
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 10 mm	309447 10
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 6 mm	309447 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309376 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309411 9
ER felfogó anya ER-hez 16	309580 16
ER szorítópatron HPtömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309375 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 21 mm	308990 21
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 4 mm	309447 4
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309373 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309402 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 24 mm	308990 24
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	308962 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309411 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308981 5

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309001 14
ER csúszócsapágyas befogó anyá ER-hez 25	309612 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308930 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309379 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	309040 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	309000 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308930 2
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309402 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308911 1
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	309002 11
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ER felfogó anyá High Speed ER-hez 25	309610 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308878 2
ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz. Névleges befogási Ø d 11 mm	309448 11
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel és fúvókákkal Névleges befogási Ø d 9 mm	309413 9
ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3–20 mmtömítéssel és fúvókával	309285
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 25 mm	308990 25
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309414 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308878 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308941 13
ER szorítópatron menetfúrókhoz-tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309402 6
	309404 3,5

ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel és fúvókákkal  
Névleges befogási Ø d 3,5 mm

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm

309376 12