

**ER szorítópatron, ER 25, Névleges befogási Ø d: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308941 14
GTIN	2050001764959
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A **befogó Ø áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb**, pl. Ø 10 – 9 mm, **kivéve az Ø 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm)**.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	14 mm
Befogó	ER 25
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Típus	430 E
Külső Ø D	26 mm
Teljes hossz L	34 mm

Termék fajtája

Befogófej sima