

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával, ER 25, Névleges befogási Ø d: 8mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309375 8 |
| GTIN | 2050001767769 |
| Árucikk kategória | 33F |

Leírás**Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Belső hűtéshez és **fúvókákhoz** való **tömítéssel** (60 bar-ig használható). **Hasonló**, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------|
| Névleges befogási Ø d | 8 mm |
| Befogó | ER 25 |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Szabvány | ISO 15488-A |
| Körfutási pontosság | $\leq 2 \mu\text{m}$ |
| Típus | 429 E |
| Külső Ø D | 25,7 mm |
| Teljes hossz L | 34 mm |
| Termék fajtája | Befogófej sima |