

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron tömítéssel, ER 32, Névleges befogási Ø d: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308986 9
GTIN	2050001767226
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A belső hűtéshez való **tömítéssel** (60 bar-ig használható) csak a névleges méret fogható be.

Hasonló, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	9 mm
Befogó	ER 32
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 5 µm
Típus	469 E
Külső Ø D	32,7 mm
Teljes hossz L	40 mm

Termék fajtája

Befogófej sima