

**FAHRION®**  
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron HP, ER 32, Névleges befogási Ø d: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309376 4
GTIN	2050001764980
Árucikk kategória	39Y

**Leírás****Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

**Korrózióvédelem:** A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

**Előny:**

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

**Alkalmazható:**

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

**Figyelem:**

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

**Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	4 mm
Befogó	ER 32
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 2 µm

Típus	470 E
Külső Ø D	33 mm
Teljes hossz L	40 mm
Termék fajtája	Befogófej sima