

Garant**Rögzítőcsavar Belső hűtéssel, Tüske Ø-höz: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	575096 27
GTIN	4062406057077
Árucikk kategória	53D

Leírás**Kivitel:**

Rögzítőcsavar (horganyzott) belső hatszöggel. **Hűtőfolyadék furatokkal.**

Felhasználás:

GARANT kefekorongok és tárcsakefék befogásához. **Ügyeljen a nyomatékra.**

Műszaki leírás

Fej Ø	50 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	25 Nm
Kulcsnyílás	8 mm
Tüske Ø-höz	27 mm
Fej vastagsága K	8,5 mm
Menet M	M12
Termék fajtája	Rögzítőcsavar

