

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER szorítópatron HP, ER 25, Névleges befogási Ø d: 13mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309373 13 |
| GTIN | 2050001766236 |
| Árucikk kategória | 39Y |

Leírás**Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-------------|
| Névleges befogási Ø d | 13 mm |
| Befogó | ER 25 |
| Szabvány | ISO 15488-B |
| Körfutási pontosság | ≤ 2 µm |

| | |
|----------------|----------------|
| Típus | 430 E |
| Külső Ø D | 26 mm |
| Teljes hossz L | 34 mm |
| Termék fajtája | Befogófej sima |