

FAHRION®
FAHREYONDIG PRESSION**ER szorítópatron készlet HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 430 E, ER 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309393
GTIN	2050001766540
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható :

Precíziós ER szorítópatronos befogóhoz CENTRO P.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Körfutási pontosság: ≤ 2 µm

Műszaki leírás

Befogó	ER 25
Szabvány	ISO 15488-B
Körfutási pontosság	≤ 2 µm

Termék fajtája

Befogófej sima