

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel, ER 32, Névleges befogási Ø d:
10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309414 10
GTIN	2050001765925
Árucikk kategória	39Y

Leírás**Kivitel:**

Belső négyszöggel a menetfúró pozitív menesztéséhez.
Tömítődugóval belső hűtéshez (60 bar-ig!).

FAHRION® korrózióvédelem:

- **Szorítópatron teljes bevonattal, a működő felületeken is.**
- **Növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működést és precizitást.**

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz, FAHRION szorítópatronokhoz, és a precíziós Centro P ER szorítópatronos befogókhoz is.

Figyelem:

FAHRION® szorítópatron, hasonló, mint az ISO 15488-A.

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	10 mm
Befogó	ER 32
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 10 µm
Típus	4537 E

Külső Ø D	32,7 mm
Teljes hossz L	40 mm
Termék fajtája	Befogófej sima