

FAHRION®
FAHREYONDIG PRESSION
ER szorítópatron készlet HP tömítéssel (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E, ER 16

Rendelési adatok

Rendelés száma	309391
GTIN	2050001764782
Árucikk kategória	33F

Leírás
Kivitel:

A **rendszer körfutási** és ismétlési pontossága **3 µm** (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnal.

Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek teljesen FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható :

Precíziós ER szorítópatronos befogóhoz CENTRO P.

Figyelem:

- **Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.**
- **Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).**

Körfutási pontosság: ≤ 2 µm

Műszaki leírás

Befogó	ER 16
Szabvány	ISO 15488-A
Körfutási pontosság	≤ 2 µm

Termék fajtája

Befogófej sima