

Garant**Zsugorbefogó hosszabbító 3°, rezgés csillapított, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302415 20/6
GTIN	4045197701367
Árucikk kategória	31P

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva, maximum 80 bar-ig. Hosszbeállító csavarral. A hosszabbítóban **polimerbe ágyazott HM-mag** csillapítja a fellépő rezgéseket és ezáltal csökkenti a vibrációkat.
Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8.000 min⁻¹.

Előny:

- **Elkerülhető a befogórendszer vibrációja.**
- **Jobb munkadarab felület.**
- **Javul a szerszám élettartama.**

Műszaki leírás

Furat Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	12 mm
Szár Ø d	20 mm
Teljes hossz L	210 mm
Terméknév attribútum	L = 210 mm
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Extensionrod

