



Digitális kengyeles mikrométer, Méréstartomány: 0-25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Árucikk kategória	42B

Leírás

Kivitel:

Jól leolvasható kijelző. Keményfémbetűtes mérőfelületek.
Digitális és analóg leolvasás. Portól és fröccsenő víztől védett fém ház.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret. 1 feltűzhető golyó íves felületek mérésére.
25–50 mérettől 1 beállító etalon.

Csomagolás: Stabil doboz

IP védettségi osztály: IP 54

Kalibrálás: B1

Leolvasás: 0,001 mm

Hibahatár: 4 µm

Orsó Ø: 6,5 mm

Orsóemelkedés: 0,5 mm

Műszaki leírás

Orsóemelkedés	0,5 mm
Méréstartomány	0 - 25 mm
Orsó Ø	6,5 mm
Hibahatár	4 µm

Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B1
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	DIN 863
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

Kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. mérésstartomány 25 mm	012050 25
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. mérésstartomány 100 mm	012060 100
Kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. mérésstartomány 25 mm	022000 25
DAkKS kalibrálás Kengyeles mikrométer Max. mérésstartomány 100 mm	022010 100

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
---	------------