

Garant**Munkaszámoly, habszivacs, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 965052 |
| GTIN | 4045197702418 |
| Árucikk kategória | 91Z |

Leírás**Kivitel:**

Kényelmes forgószámoly **integrált habszivacsból**, könnyen ápolható, lemosható, **robosztus** és enyhe savaknak és lúgoknak, valamint mechanikus hatásoknak ellenáll.

Az ülés magasság biztonsági gáztöltésű rugóval állítható **gyűrűs működtetővel**. Öt ágú alumínium lábkereszt.

Ülőfelület Ø 350 mm.

Teherbírás: 120 kg.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

| | |
|--|---------|
| Lábkereszt Ø | 690 mm |
| Magasságállítás kivitele | Gázrugó |
| A szék anyaga enyhébb savakkal és lúgokkal szemben ellenálló | igen |
| Szék anyagának színe | fekete |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Szabvány | DIN 68877 |
| Lábkereszt kivitele | Talp lábtartó gyűrűvel |
| Váz kivitele | 5 karú lábkereszt |
| Ülőlap Ø | 350 mm |
| Teherbírás | 120 kg |
| Ülőfelület anyaga | Integrált habszivacs |
| Lábkereszt anyaga | Matt alumínium porszórt bevonattal |
| Magasságállítási módja | Gyűrűs működtetés |
| Kivitel | magas üléspozíció |
| Szék teherbírása | 120 kg |
| Magasságállítási tartomány | 580 - 850 mm |
| Termék fajtája | Zsámoly |

Tartozék

| | |
|-----------------------------|--------|
| Talpak(1 készlet = 5 darab) | 962518 |
|-----------------------------|--------|