



Niveltronic dőlésmérő készülék, derékszögű modell, Alaphossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	467558 200
GTIN	7630041112221
Árucikk kategória	45C

Leírás

Kivitel:

Elektronikus szintező skálás kijelzővel és integrált galvanométerrel horizontális vagy függőleges helyzetű felületek vizsgálatához és beállításához. A TESA Niveltronic készüléket a nullpont kitűnő stabilitása jellemzi. Ezáltal a szintező különösen alkalmas kis dölések precíziós méréséhez és hosszan tartó geometria mérésekhez. Masszív szürkeöntvény test. Két sík és prizmás mérőalap, egymás képest derékszögben elrendezve.

Felhasználás:

A prizmás mérőalap következtében különösen alkalmas vízszintes és függőleges felületek beigazításához. 20 – 120 mm Ø-ű tengelyek ellenőrzéséhez.

Opcionális tartozék:

Gránit mérőtalp, 200, 250 és 500 mm.

Műszaki leírás

Hibahatár	0,005 +1% a mért értékből mm/m
Hossz	210 mm
Méréstartomány	± 0,75 / 0,15 mm/m

Magasság	85 mm
Szélesség	200 mm
Ismétlési pontosság	0,001 mm/m
Skálaosztás-érték	0,05 / 0,01 mm/m
Súly	6400 g
Csomagolás	Tok
Szabvány	DIN 2276
Termék fajtája	Dőlésmérő készülék