

Garant**Munkaszámoly, habszivacs, talpakkal, alacsony****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965051
GTIN	4045197702401
Árucikk kategória	91Z

Leírás**Kivitel:**

Kényelmes forgószámoly **integrált habszivacsból**, könnyen ápolható, lemosható, **robosztus** és enyhe savaknak és lúgoknak, valamint mechanikus hatásoknak ellenáll.

Az ülés magasság biztonsági gáztöltésű rugóval állítható **gyűrűs működtetővel**. Öt ágú alumínium lábkereszt.

Ülőfelület Ø 350 mm.

Teherbírás: 120 kg.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Ülőfelület anyaga	Integrált habszivacs
Szabvány	DIN 68877

Lábkereszt Ø	690 mm
Lábkereszt anyaga	Matt alumínium porszórt bevonattal
Szék anyagának színe	fekete
A szék anyaga enyhébb savakkal és lúgokkal szemben ellenálló	igen
Lábkereszt kivitele	Talp
Teherbírás	120 kg
Ülőlap Ø	350 mm
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	440 - 610 mm
Termék fajtája	Zsámoly

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	962518
-----------------------------	--------