



Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: A01



Rendelési adatok

Rendelés száma	719890 A01
GTIN	4003773048817
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Szürkére foszfátózott fogó. Műanyaggal bevont markolat. Illeszték **beépített nyitórugóval**.

Form B – hajlított pofák, 90°

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Műszaki leírás

Alak	B
Teljes hossz	130 mm
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	3 - 10 mm
Hegy Ø	0,9 mm
Szabvány	DIN 5254 B
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított

Pofaalak	90°-ban hajlított
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Felület	szürkére foszfátzott
határoló ütközővel	nem
Illeszték beépített nyitórugóval	igen
Markolat reteszelő eszközzel	nem
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó