

**DNMG 150608, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250797 CA025P
GTIN	4960664864249
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150608 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Minőség	CA025P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Forgácstörő	PS
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz