

**DNMG 150604, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250796 CA025P
GTIN	4960664864232
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150604 CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Minőség	CA025P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	PS

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Fogásmélység a _p	1 - 4 mm
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz