

**TNMG 220408, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251587 CA025P
GTIN	4960664865185
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

TNMG 220408 CA025P Minőség: CA025P  
Forgácstörő: PS  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 4,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 70 - 420 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	70 - 420 m/min
Minőség	CA025P
Forgácstörő	PS
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fogásmélység $a_p$	1 - 4,5 mm
Szerszámanyag	HM

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	TNMG 220408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz