

**TNMG 220404, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Árucikk kategória	25E

Leírás

TNMG 220404 CA025P Minőség: CA025P

Forgácsoló: PS

Fogásmélység a_p : 1 - 4,5 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	1 - 4,5 mm
Minőség	CA025P
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min

Forgácstörő	PS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	TNMG 220404
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz