

**WNMG 080408 Wiper, Minőség: CA025P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Árucikk kategória	25E

Leírás

WNMG 080408 Wiper CA025P Minőség: CA025P
Forgácstörő: WQ
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 1 - 3,8 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 420 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 420 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	WQ
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Fogásmélység a _p	1 - 3,8 mm
Minőség	CA025P
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Bevonat	CVD
Váltólapka ISO kód	WNMG 080408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz