

**DNMG 150604, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250796 PR015S
GTIN	4960664837359
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150604 PR015S Minőség: PR015S
Forgácstörő: MU
Fogásmélység a_p : 0,5 - 3,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,18 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 25 - 70 m/min

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,05 - 0,18 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	25 - 70 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 3,5 mm

Forgácstörő	MU
Minőség	PR015S
Fő felhasználás	S
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz