

**DNMG 150608, Minőség: PR015S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

DNMG 150608 PR015S Minőség: PR015S  
Forgácstörő: MU  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 3,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,18 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 25 - 70 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,8 mm
Szerszámanyag	HM
Minőség	PR015S
Fő felhasználás	S
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	25 - 70 m/min
Forgácstörő	MU

Előtolás f	0,05 - 0,18 mm/ford,
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 3,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Bevonat	Megacoat Hard
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz