

Garant**12-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637029 19
GTIN	4062406061043
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat.

Szabvány:**DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Hossz	29 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Profil oldali Ø	25,6 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Termék fajtája	Dugókulcs fej

