

**Garant****6-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637229 13
GTIN	4062406061128
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat.

**Vékonyfalú** a nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz.

**Szabvány:****DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 637232 sz.; HOLEX: 637222 sz.).

**Műszaki leírás**

Profil oldali Ø	18,4 mm
Hossz	25 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll

Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej