

Garant**6-szög dugókulcs fej 3/8 col, Kulcsnyílás: 15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	637229 15
GTIN	4062406061142
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A szoros illesztésű kulcsnyílások **HT-Drive** profillal kímélik a csavarfejeket és anyákat.

Vékonyfalú a nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz.

Szabvány:**DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 637232 sz.; HOLEX: 637222 sz.).

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	15 mm
Hossz	27 mm
Profil oldali Ø	20,9 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll

Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej