

**Garant****12-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 15mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 642129 15     |
| GTIN              | 4062406061555 |
| Árucikk kategória | 61A           |

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A **szoros illesztésű kulcsnyílások** kímélik a csavarfejeket és az anyákat. **Vékonyfalú** a nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz. 12-szög (kettős hatszög) a csavarfejeket és anyákat kímélő **HT-Drive** profillal.

**Szabvány:****DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

GARANT és HOLEX 12-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 642132 sz.; HOLEX: 642122 sz.).

**Műszaki leírás**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kulcsnyílás     | 15 mm   |
| Hossz           | 38 mm   |
| Profil oldali Ø | 21,4 mm |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll           |
| Szabvány            | DIN 3124           |
| Profil              | 12-szög dugókulcs  |
| Alapanyag           | Króm-vanádium acél |
| Felület             | Krómozott          |
| Termék fajtája      | Dugókulcs fej      |