

**Garant****6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 21mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	642229 21
GTIN	4062406061845
Árucikk kategória	61A

**Leírás****Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A **szoros illesztésű kulcsnyílások** kímélik a csavarfejeket és az anyákat. **Vékonyfalú** a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is. A csavarfejeket és anyákat kímélő 6-szög **HT-Drive** profillal.

**Szabvány:****DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Figyelem:**

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 642232 sz.; HOLEX: 642222 sz.).

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás	21 mm
Hossz	38 mm
Profil oldali Ø	28,5 mm

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej