

Garant**6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 34mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 642229 34 |
| GTIN | 4062406061937 |
| Árucikk kategória | 61A |

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A **szoros illesztésű kulcsnyílások** kímélik a csavarfejeket és az anyákat. **Vékonyfalú** a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is. A csavarfejeket és anyákat kímélő 6-szög **HT-Drive** profillal.

Szabvány:**DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 642232 sz.; HOLEX: 642222 sz.).

Műszaki leírás

| | |
|-----------------|-------|
| Profil oldali Ø | 45 mm |
| Hossz | 44 mm |
| Kulcsnyílás | 34 mm |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Csatlakozó négyszög | 1/2 coll |
| Szabvány | DIN 3124 |
| Profil | 6-szög dugókulcs |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | Krómozott |
| Termék fajtája | Dugókulcs fej |