

Garant**6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	642229 13
GTIN	4062406061760
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A **szoros illesztésű kulcsnyílások** kímélik a csavarfejeket és az anyákat. **Vékonyfalú** a legszűkebb helyeken végzett munkákhoz is. A csavarfejeket és anyákat kímélő 6-szög **HT-Drive** profillal.

Szabvány:**DIN 3124****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekből is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 642232 sz.; HOLEX: 642222 sz.).

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	13 mm
Hossz	38 mm
Profil oldali Ø	19,1 mm

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 3124
Profil	6-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs fej