

Garant**12-szög dugókulcs fej, hosszú, 1/2 col, Kulcsnyílás: 21 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	642529 21
GTIN	4062406062026
Árucikk kategória	61A

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört éllel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög **DIN 3120** szerint.

A **szoros illesztésű kulcsnyílások** kímélik a csavarfejeket és az anyákat. **Vékonyfalú** a nehezen hozzáférhető helyeken végzendő munkákhoz. 12-szög (kettős hatszög) a csavarfejeket és anyákat kímélő **HT-Drive** profillal.

Szabvány:**DIN 3124-L****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX hosszú 12-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 642532 sz.; HOLEX: 642522 sz.).

Műszaki leírás

Profil oldali Ø	28,5 mm
Kulcsnyílás	21 mm
Hossz	77 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Szabvány	DIN 3124

Szabvány	ASME B 107.5M
Szabvány	DIN EN 3709
Szabvány	DIN EN 3710
Szabvány	DIN 3124
Profil	12-szög dugókulcs
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
AS-Drive profillal	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej