

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 40/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	250 mm
Működő szélesség L ₄	35 mm
Rugó készlet	259044 1
Könyökemelő csavar	259018 1
Alátétlapka	259031 16
Könyökemelő	259015 1
Kés ISO kódja	PSBNR/L 4040S19
Rugós csap készlet	259047 1
Szárméret	40 mm
Lapkaméret	19 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1906..
Fejhossz L ₁	48 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés