

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 40/19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Rugós csap készlet	259047 1
Működő szélesség L <sub>4</sub>	50 mm
Kés ISO kódja	PSSNR/L 4040S19
Hozzávaló váltólapka	SN.. 1906..
Fejhossz L <sub>1</sub>	45 mm
Lapkaméret	19 mm
Alátétlapka	259031 16
Könyökemelő csavar	259018 1
Rugó készlet	259044 1
Szárméret	40 mm
Könyökemelő	259015 1
Teljes hossz L	250 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés