

bimos

Munka forgószék, fa talpakkal



Rendelési adatok

Rendelés száma	965330
GTIN	4016849295404
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla többszörösen ragasztott bükk-multipléxből, natúr színű lakkozással, lemosható és ellenálló.

Ülőlap (szélesség×mélység): 430×400 mm. Háttámla magasság: 340 mm.

Szabvány:**DIN 68877**

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 420 - 600 mm

Ülőlap szélesség: 430 mm

Ülőlap mélység: 400 mm

Háttámla magassága: 340 mm

Műszaki leírás

Lábkereszt anyaga	Acél
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Háttámla magassága	340 mm

Ülőfelület anyaga	Bükk-multiplex
Lábkereszt Ø	680 mm
Ülőlap szélesség	430 mm
Ülőlap mélység	400 mm
Lábkereszt kivitele	Talp
Szabvány	DIN 68877
Állítható dőlésszögű ülőlap	nem
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	nem
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	420 - 600 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

Tartozék

Talpak (1 készlet = 5 darab)	963188
------------------------------	--------