

bimos

Forgószámoly, műbőr, talppal és lábtartó gyűrűvel



Rendelési adatok

Rendelés száma	965407
GTIN	4016849534657
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülésmagasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőfelület kimosható, fekete műbőr szövettel, körbefutó élvédővel.

Lábkereszt Ø 680 mm, állítható magasságú lábtartó gyűrű.

Ülőlap Ø 400 mm.

Szabvány:**DIN 68877**

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 570 - 850 mm

Ülőlap Ø: 400 mm

Lábkereszt Ø: 680 mm

Szék anyagának színe: fekete

Műszaki leírás

Szék anyagának színe	fekete
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Ülőfelület anyaga	Műbőr

Lábkereszt anyaga	Műanyag
Lábkereszt Ø	680 mm
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Szabvány	DIN 68877
Ülőlap Ø	400 mm
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	570 - 850 mm
Termék fajtája	Zsámoly

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------