

bimos

## Munka forgószék, fa talppal és lábtartó gyűrűvel



### Rendelési adatok

Rendelés száma	965332
GTIN	4016849295428
Árucikk kategória	96B

### Leírás

**Kivitel:**

Ülőlap és háttámla többszörösen ragasztott bükk-multiplexből, natúr színű lakkozással, lemosható és ellenálló.

Ülőlap (szélesség×mélység): 430×400 mm. Háttámla magasság: 340 mm.

**Szabvány:****DIN 68877**

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 570 - 840 mm

Ülőlap szélesség: 430 mm

Ülőlap mélység: 400 mm

Háttámla magassága: 340 mm

### Műszaki leírás

Lábkereszt anyaga	Acél
Háttámla magassága	340 mm
Ülőfelület anyaga	Bükk-multiplex

Ülőlap szélesség	430 mm
Lábkereszt Ø	680 mm
Ülőlap mélység	400 mm
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Szabvány	DIN 68877
Állítható dőlésszögű ülőlap	nem
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Kartámasz pár felszerelése lehetséges	nem
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	magas üléspozíció
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	570 - 840 mm
Termék fajtája	Munka forgószék

---

## Tartozék

Talpak (1 készlet = 5 darab)	963188
------------------------------	--------