

Garant GRIDLINE

**Fiók, 75 kg, 20×20G, Fiók előlap magasság: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	930533 200
GTIN	4062406063948
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

**Alkalmazható:**

24×24G szerszámszekrény-ház 930525 sz.

**Tartalom:**

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

Súly	12 kg
Hasznos magasság	175 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Előlapmagasság	200 mm
Hasznos szélesség G-ben	20

Hasznos mélység G-ben	20
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Hasznos mélység	500 mm
Hasznos szélesség	500 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	20x20G
Termék fajtája	Fiók

## Tartozék

Feliratcsík készlet 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951030 20
Fogantyú zárósapkák 20 darabos Típus 10	951025 10
PVC burkolat fogantyú készlethez 10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 20	951032 20