

bimos

Forgósámoly, fa, kerekkel**Rendelési adatok**

Rendelés száma	965391
GTIN	4016849295534
Árucikk kategória	96B

Leírás**Kivitel:**

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülés magasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőlap bükk-multipléxből, natúr színű lakkozással.

Lábkereszt \varnothing 640 mm.

Ülőlap \varnothing 400 mm.

Szabvány:**DIN 68877****Műszaki leírás**

Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Lábkereszt \varnothing	640 mm
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Ülőfelület anyaga	Bükk-multiplex
Súly	9 kg
Szabvány	DIN 68877

Ülőlap Ø	400 mm
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Lábkereszt anyaga	Műanyag
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhöz
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	kerekekkel
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	430 - 600 mm
Termék fajtája	Zsámoly

Tartozék

Kerekek(1 készlet = 5 darab)	963187
------------------------------	--------