

bimos

Ülés-/álláskönnyítő, PU hab kerekekkel



Rendelési adatok

Rendelés száma	965420
GTIN	4016849432878
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Alumínium **öt ágú lábkereszt (Ø 600 mm)**. **Gáztöltésű rugóval** fokozatmentes magasságállítású. Ülőfelület SoftTouch PU habból hullámos profillal. **Puha ülés támlával**, a hullámos profil lehetővé teszi a levegő keringését (kellems hőmérséklet). Az **ergonomikus háttámasz** (magassága 190mm) elősegíti a helyes tartást ülés közben. PU hab, puha, kényelmes, lemosható.

Felhasználás:

Az állás és az ülés ideális kombinációja. Ülő vagy álló munkaállomásokhoz, vagy a kettő kombinációjához.

Munkaszámoly kemény padlóhoz való görgőkkel.

Szabvány:

DIN 68877

Műszaki leírás

Ülőlap szélesség	340 mm
Kerekek kivitele	A terheléstől függően fékezett lágy kerekek kemény padlóhoz

Háttámlával	igen
Szabvány	DIN 68877
Lábkereszt Ø	580 mm
Lábkereszt anyaga	Alumínium, polírozott
Teherbírás	120 kg
Szék anyagának színe	fekete
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Ülőfelület anyaga	PU hab
Ülőlap mélység	300 mm
Lábkereszt kivitele	Görgőkészlet
Háttámla magassága	190 mm
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	450 - 650 mm
Termék fajtája	Álláskönnyítő

Tartozék

Kerekek(1 készlet = 5 darab)	963187
------------------------------	--------