

bimos

**Forgózsámoly, PU-hab, talpakkal****Rendelési adatok**

Rendelés száma	965395
GTIN	4016849295619
Árucikk kategória	96B

**Leírás****Kivitel:**

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülés magasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőlap robusztus PU-habból.

Lábkereszt Ø 640 mm

Ülőlap Ø 350 mm.

**Szabvány:****DIN 68877**

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 430 - 600 mm

Ülőlap Ø: 350 mm

Szék anyagának színe: fekete

**Műszaki leírás**

Szabvány	DIN 68877
Lábkereszt kivitele	Talp
Ülőlap Ø	350 mm

Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Lábkereszt anyaga	Műanyag
Szék anyagának színe	fekete
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Lábkereszt Ø	640 mm
Ülőfelület anyaga	PU hab
Teherbírás	120 kg
Magasságállítási módja	Gyűrűs működtetés
Sorozat	Base-Tec
Kivitel	kerekek nélkül
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	430 - 600 mm
Termék fajtája	Zsámoly

---

## Tartozék

Talpak (1 készlet = 5 darab)	963188
------------------------------	--------