

bimos

Ülés-/álláskönnyítő, PU hab talppal és lábtartó gyűrűvel



Rendelési adatok

Rendelés száma	965422
GTIN	4016849432892
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Alumínium **öt ágú lábkereszt (Ø 600 mm)**. **Gáztöltésű rugóval** fokozatmentes magasságállítású. Ülőfelület SoftTouch PU habból hullámos profillal. **Puha ülés támlával**, a hullámos profil lehetővé teszi a levegő keringését (kellems hőmérséklet). Az **ergonomikus háttámasz** (magassága 190mm) elősegíti a helyes tartást ülés közben. PU hab, puha, kényelmes, lemosható.

Felhasználás:

Az állás és az ülés ideális kombinációja. Ülő vagy álló munkaállomásokhoz, vagy a kettő kombinációjához.

Üléskönnyítő talpakkal – 720 – 1000 mm közötti munkavégzési magassághoz.

Szabvány:

DIN 68877

Műszaki leírás

Ülőlap szélesség	340 mm
Lábkereszt Ø	580 mm

Háttámla magassága	190 mm
Ülőfelület anyaga	PU hab
Váz kivitele	5 karú lábkereszt
Lábkereszt kivitele	Talp lábtartó gyűrűvel
Ülőlap mélység	300 mm
Magasságállítás kivitele	Gázrugó
Lábkereszt anyaga	Alumínium, polírozott
Szék anyagának színe	fekete
Háttámlával	igen
Szabvány	DIN 68877
Állítható dőlésszögű ülőlap	nem
Magasságállítási módja	Magasságállító kar
Szék teherbírása	120 kg
Magasságállítási tartomány	510 - 780 mm
Termék fajtája	Álláskönnyítő

Tartozék

Talpak(1 készlet = 5 darab)	963188
-----------------------------	--------