

Garant GRIDLINE

Kiszolgáló szekrény ajtóval és 3 fiókkal, 20×24G, Magasság mm: 1000**Rendelési adatok**

Rendelés száma	932010 1000
GTIN	4062406066260
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszám kiszolgáló szekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Rekesz ajtóval és polccal, 25 mm-es osztásban állítható. Az ajtó külön zárható hengerzáras tolófogantyúval. 3 fiókkal, hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiók hasznos szélessége	500 mm
Bordázott gumibetétt 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Fiók hasznos mélysége	600 mm

Szélesség	600 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Ajtó ütköző	jobbos
Fiókok hasznos magassága	300 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Mélység	700 mm
Hasznos magasság	900 mm
Súly	89 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok száma	3
Magasság	1000 mm
ComfortClose	nem
Ajtó magassága	600 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	80 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×24G
Termék fajtája	Gépkiszolgáló szekrény

Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931043 50
Polclap Típus 1	932025 1
Tolóretesz GridLine-hoz Típus HU12	914226 HU12
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931043 100
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931043 150