

Álláskönnyítő, állítható magasságú mechanikus



Rendelési adatok

Rendelés száma	965630
GTIN	2050001780317
Árucikk kategória	96B

Leírás

Kivitel:

Csőváz acélsőből; csúszásmentes, olajjal szemben ellenálló csúszótalpakkal. Ülőmagasság rögzítőkarral állítható. **Ülés PU-habból.** Az ülőfelület dőlésszöge állítható és visszaállító automatikával mindkét irányba elforgatható.

Az ülőfelület **magassága mechanikusan állítható.**

Szabvány:

DIN 68877

Szín:

Világosszürke RAL 7035.

Szék teherbírása: 120 kg

Magasságállítási tartomány: 600 - 850 mm

Ülőlap szélesség: 320 mm

Ülőlap mélység: 220 mm

Szék anyagának színe: fekete

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 68877
Ülőlap mélység	220 mm

Váz kivitele	Lábrész
Ülőfelület anyaga	PU hab
Lábkereszt anyaga	Acél
Ülőlap szélesség	320 mm
Magasságállítás kivitele	mechanikus
Szék anyagának színe	fekete
Állítható dőlésszögű ülőlap	igen
Szék teherbírása	120 kg
Talpfelület szélessége	534 mm
Talpfelület mélysége	425 mm
Magasságállítási tartomány	600 - 850 mm
Termék fajtája	Álláskönyvitő

Tartozék

Ülőfelület álláskönyvitőkhöz Típus S	963901 S
--------------------------------------	----------