

Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, PSC 63 ultra rövid, Tüske Ø d1: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308546 27
GTIN	4045197703699
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Felhasználás:

Kereszthornyos homlok-palástmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Különleges tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar 309860 sz.

Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885; 309893 sz.

Forgácsolási stratégia: HPC

A-méret kinyúlási hossz: 25 mm

Külső Ø D: 60 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.: 27

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.: 27

Műszaki leírás

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	27
Tüske Ø d ₁	27 mm

A-méret kinyúlási hossz	25 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	27
Külső Ø D	60 mm
Befogási Ø D ₁	27 mm
Befogó	PSC 63 ultra rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegészítő fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 6 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Speciális kulcs Tüske Ø-höz 27 mm	309840 27
-----------------------------------	-----------