

Garant**Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, PSC 63 ultra rövid, Tüske Ø d1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308546 32
GTIN	4045197703705
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Felhasználás:

Kereszthornycsipesz-palástmarók és marófejek befogására.

Tartalom:

Marórögzítő csavar.

Különleges tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz., maró rögzítőcsavar 309860 sz.

Hűtőfolyadék-cső és dugókulcs 309885; 309893 sz.

Forgácsolási stratégia: HPC

A-méret kinyúlási hossz: 25 mm

Külső Ø D: 63 mm

Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.: 32

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.: 32

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	25 mm
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	32

Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	32
Tüske $\varnothing d_1$	32 mm
Külső $\varnothing D$	63 mm
Befogási $\varnothing D_1$	32 mm
Befogó	PSC 63 ultra rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 6 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó

Tartozék

Speciális kulcs Tüske \varnothing -höz 32 mm	309840 32
--	-----------