

**Garant****APMT 060220 FR, HU7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215626 ALU
GTIN	4045197707932
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p_{\max}} = 4 \text{ mm}$ .

Sarokrádiusz: 2 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,1 mm

**Műszaki leírás**

Típus	ALU
Előtolás $f_z$ / fog	0,1 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	APMT 060220 FR
Minőség	HU7810
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	600 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		