

Garant GRIDLINE

Nagyméretű alsó szekrény ablakos tolóajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	941047 2000
GTIN	4062406071578
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene markolattal zárhatók. Az alsó szekrénynél fogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az alsó részén.

Feltöltött szekrény, 60×28G.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 942530 – 942583 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclapok száma	8
Mélység	700 mm

Adatlap

ComfortClose	nem
Mélység G-ben	28
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1500 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
Magasság	2000 mm
Hasznos magasság	1863 mm
Súly	239 kg
Szélesség G-ben	60
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Nagyméretű szekrény

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/941047-2000>