

Garant GRIDLINE

**Nagy teherbírású szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	942301 2000
GTIN	4062406071776
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×28G.

**Megerősített oldalfalak 200 kg teherbírású erősített kivitelű** polclapok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szekrények megerősített aljrészsel, szintező lábazat nélkül.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Polclapokat GridLine nagy teherbírású szekrényekhez lásd a 942610 számnál.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség	750 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg

Mélység	700 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szélesség G-ben	30
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	2000 mm
Polclapok száma	5
Súly	143 kg
Mélység G-ben	28
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	1845 mm
Anyagvastagság	1 mm
Szekrényház belső teherbírása	1600 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Nagyteherbírású szekrény

## Tartozék

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 2000 mm	940510 2000
Nagyteherbírású polc Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	942610 30
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F